Garant

Soporte de torneado de apriete, izquierda, Tamaño de vástago / placa: 20/15mm

Datos de pedido

Número de pedido	250611 20/15
GTIN	4045197650566
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Calzo	259031 28
Código ISO Soporte	PDJNR/L 2020K15
Plaquita de corte adecuada	DN.. 1506..
Longitud de la cabeza L_1	35 mm
Juego de resortes	259044 2
Palanca articulada	259015 8
Anchura de función L_4	25 mm
Tornillo de palanca articulada	259018 7
Juego de espigas elásticas	259047 2
Tamaño de placa	15 mm
Tamaño del mango	20 mm
Longitud total L	125 mm
Norma	DIN ISO 5610
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	no

Ángulo de ajuste κ	93 grados
Aplicación	Refrentado
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Calzo Tipo 28	259031 28
Punta de precisión para hexágono, 1/4 pulgadas E 6,3 Hexágono 3 mm	674242 3
Palanca articulada Tipo 8	259015 8
Juego de espárragos con resorte10 piezas Tipo 2	259047 2
Juego de resortes10 piezas Tipo 2	259044 2
Tornillo de palanca articulada Tipo 7	259018 7
Destornillador dinamométricocon escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500