Garant

Barra de mandrinar para tronzado, izquierda, ∅ del mango DS / anchura de tronzado w: 40/4mm

Datos de pedido

Número de pedido	273791 40/4
GTIN	4045197580306
Clase de artículo	21W

Descripción

Ejecución:
Fabricados de acero para herramientas altamente resistente (> 1300 N / mm^2). En combinación con la sujeción convexa de la plaquita se consigue la máxima resistencia frente a las fuerzas de corte axiales y radiales, aumentando considerablemente la calidad de la superficie y la productividad.

Descripción técnica

Desplazamiento central L_3	27 mm
Tornillo	279815 8 (TX20; 4,5 Nm)
$t_{máx.}$ mecanizado interior	13 mm
Ancho de tronzado w	4 mm
∅ perforación previa mínima $D_{mín.}$	49 mm
Longitud total L	350 mm
Voladizo L_1 de los soportes retraídos	60 mm
∅ de mango D_s	40 mm
Intervalo de aplicación	Ranurado interno radial
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	sí
Posibilidad de tronzado axial	sí

Tipo de producto	Barra de mandrinar

Accesorios

Tornillo ajuste Tipo 8	279815 8
Destornillador dinamométricocon escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX20	674248 TX20