Garant

MicroClamp cilíndrico, L = 160, Tipo: 0,2-3

Datos de pedido

Número de pedido	302408 0,2-3
GTIN	4045197556844
Clase de artículo	31H

Descripción

Ejecución:
- **Para giro a la derecha y a la izquierda.**
- **Concentricidad ≤ 0,005 mm.**
- **Par máximo transferible de 7 Nm.**
- **Número de revoluciones admisible 60 000 rpm.**
- **Manejo por el lado.**
- **Par de apriete admisible 2 Nm.**
- **Intervalo de sujeción 0,2 – 3,4 mm.**

Suministro:
Incluida llave de apriete con mango transversal.
Estrategia de arranque de virutas: HSC
Tolerancia de mango: h6
∅ del mango d: 16 mm
∅ de gama de sujeción D_1: 0,2 - 3,4 mm
∅ exterior D: 19 mm
∅ D_2: 12 mm
Llave de apriete de recambio: 627425 2

Descripción técnica

Llave de apriete de recambio	627425 2
∅ del mango d	16 mm
∅ de gama de sujeción D_1	0,2 - 3,4 mm
∅ D_2	12 mm
∅ exterior D	19 mm

Tolerancia de mango	h6
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 2,5 en 18 000 rpm
Estrategia de arranque de virutas	HSC
Tipo de producto	Portabrocas micro