EROGLU Präzisionswerkzeuge

Cono de sujeción plano, SK 40, ∅ de sujeción D1: 10mm

Datos de pedido

Número de pedido	302420 10
GTIN	4250122600244
Clase de artículo	36E

Descripción

Ejecución:
Rosca interior con sujeción manual.
Aplicación:
Para sujeción de herramientas con superficie de arrastre lateral según DIN 1835 B y DIN 6535 HB.

Descripción técnica

Tornillo de sujeción de recambio nº 309900	10
Longitud de voladizo medida A	50 mm
Longitud total L	143 mm
Rosca M	M16
∅ de sujeción D_1	10 mm
∅ exterior D	35 mm
Adaptador	SK 40
Norma	DIN 6359
Norma asiento	DIN 2080
Precisión de concentricidad	≤ 3 µm
Tipo de producto	Cono de sujeción plano

Productos adecuados

https://www.hoffmann-group.com/ES/es/hom/p/302420-10