Hoja de datos

Garant

Soporte de torneado de apriete, derecha, Tamaño de vástago / placa: 20/16mm

Datos de pedido

Número de pedido	261108 20/16
GTIN	4045197655783
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Código ISO Soporte	SVJBR/L 2020K16
Tornillo para calzo	269013 2
Tamaño del mango	20 mm
Plaquita de corte adecuada	VB.. 1604..
Anchura de función L_4	25 mm
Longitud de la cabeza L_1	30 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 2
Tamaño de placa	16 mm
Calzo	269005 8
Longitud total L	125 mm
Norma	DIN ISO 5610
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	no
Ángulo de ajuste κ	93 grados
Aplicación	Refrentado

Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Juego de tornillos para plaquita Tipo 22	269028 22
Calzo Tipo 8	269005 8
Juego de tornillos para plaquita Tipo 2	269028 2
Tornillo para calzo Tipo 2	269013 2
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX8	674248 TX8
Destornillador dinamométricocon escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500