Garant

Plaquita de tronzar Filo recto, PKD, Ancho de tronzado w: 2mm

Datos de pedido

Número de pedido	273743 2
GTIN	4045197547033
Clase de artículo	21L

Descripción

Ejecución:
Con rompevirutas mecanizado por láser para la formación óptima de la viruta.

Descripción técnica

Ancho de tronzado w	2 mm
Tolerancia ancho de tronzado w	±0,03 mm
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	PCD
Aplicación principal	N
Condición de corte	continuo
Clase	PKD
Radio angular R	0,2 mm
Número de cambios/cortes	1
Perfil de plaquita de corte	neutro
Tipo de producto	Plaquita de corte para tronzado

Datos de usuario

	Uso	V_c	Código ISO
Aluminio, plásticos	adecuado	650 m/min	N
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado	650 m/min	N
Aluminio > 10 % Si	adecuado	650 m/min	N
CuZn	adecuado	550 m/min	N
Grafito, PRFV, CFRP	adecuado	400 m/min	N
continuo	adecuado		
húmedo máximo	adecuado		
seco	adecuado		