Garant

Barra de mandrinar para tronzado, izquierda, ∅ del mango DS / anchura de tronzado w: 32/2mm

Datos de pedido

Número de pedido	273791 32/2
GTIN	4045197679680
Clase de artículo	21W

Descripción

Ejecución:
Fabricados de acero para herramientas altamente resistente (> 1300 N / mm^2). En combinación con la sujeción convexa de la plaquita se consigue la máxima resistencia frente a las fuerzas de corte axiales y radiales, aumentando considerablemente la calidad de la superficie y la productividad.

Descripción técnica

Ancho de tronzado w	2 mm
Tornillo	279815 8 (TX20; 4,5 Nm)
$t_{máx.}$ mecanizado interior	10 mm
Desplazamiento central L_3	22 mm
∅ perforación previa mínima $D_{mín.}$	39 mm
Longitud total L	300 mm
Voladizo L_1 de los soportes retraídos	50 mm
∅ de mango D_s	32 mm
Intervalo de aplicación	Ranurado interno radial
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	sí
Posibilidad de tronzado axial	sí

Tipo de producto	Barra de mandrinar

Accesorios

Tornillo ajuste Tipo 8	279815 8
Destornillador dinamométricocon escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX20	674248 TX20