kurtz ersa

Soldador universal Multi-TC con regulación de temperatura, Potencia de calefacción: 75W

Datos de pedido

Número de pedido	082150 75
GTIN	4003008065664
Clase de artículo	04C

Descripción

Ejecución:
Soldador universal de alta potencia con un sensor de temperatura de regulación exacta, posicionado directamente debajo del cabezal de soldadura con calentamiento interior. La combinación de este registro de temperatura directo con la electrónica de regulación precisa integrada en el mango permite ejecutar de forma profesional tanto **trabajos de soldadura más finos** en componentes electrónicos sensibles **como aplicaciones con una demanda de calor** muy elevada.
Aplicación:
Para el uso móvil en el ámbito de servicio técnico, mantenimiento y reparación. ERSA Multi-TC tiene el volumen de funciones de una estación de soldadura grande, pero sin separación galvánica.

Descripción técnica

Potencia de calentamiento	285 W
Potencia de calefacción	75 W
Intervalo de temperatura del cabezal de soldadura	250 - 450 °C
Peso sin cable de alimentación	60 g
Tiempo de calentamiento	aprox. 34 s
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de producto	Soldador universal

Accesorios

Alambre de aportación sin plomo Sn96,5Ag3,0Cu0,5, rollo de 250 g ∅ alambre de aportación 1,5 mm	082365 1,5
Bomba de desoldado PDD03,plástico antiestático	082355
Cabezal de soldadura Denominación del fabricante BDLF	082400 BDLF
Alambre de aportación sin plomo Sn96,5Ag3,0Cu0,5, rollo de 250 g ∅ alambre de aportación 1 mm	082365 1