mato

Bomba de engrasar neumática, 400 g

Datos de pedido

Número de pedido	083585
GTIN	4016553410056
Clase de artículo	08H

Descripción

Ejecución:
Bombas de engrasar neumáticas monomanuales con balance excepcional. **Sistema de disparo individual para el control óptimo de la grasa (1 cm^3/embolada),** multiplicación de presión 1:60.
Llenado con grasa suelta (contenido: 500 cm^3) o con cartuchos (contenido: 400 g).
Adecuada para grasa hasta NLGI 2.
Suministro:
Incluye manguera blindada de goma y boquilla de sujeción hidráulica de 4 mordazas.

Descripción técnica

Presión de prueba	800 bar
Margen de operación de suministro de aire comprimido	3 - 8 bar
Rosca de conexión tubo flexible	R1/8 pul
Presión de trabajo	400 bar
Atributo del nombre de producto	400 g
Tipo de producto	Bomba de grasa

Accesorios

Cartucho de grasa universal paraBombas de engrasar estándar Tipo UNI	083590 UNI
Tubo flexible blindado con acoplamiento deslizante Rosca de conexión 1/8	083588 1/8
Boquilla de sujeción hidráulica de 4 mordazas Rosca de conexión 1/8	083589 1/8
Boquilla de sujeción hidráulica de 4 mordazassafeLOCK Rosca de conexión 1/8	083596 1/8
Cartucho de grasa universal paraBombas de engrasar estándar Tipo PLUS	083590 PLUS
Tubo flexible blindado con boquilla de agarre hidráulica de 4 mordazas Rosca de conexión 1/8	083586 1/8
Tubo de boquilla con boquilla universal Rosca de conexión 1/8	083583 1/8
Cartucho de grasa universal paraBombas de engrasar Lube-Shuttle® Tipo PLUS	083592 PLUS
Cartucho de grasa universal paraBombas de engrasar Lube-Shuttle® Tipo UNI	083592 UNI
Tubo de boquilla con boquilla en punta Rosca de conexión 1/8	083584 1/8