Martillo taladrador de 230 V, Tipo: PLH32XE

Datos de pedido

Número de pedido	075520 PLH32XE
GTIN	4002395233342
Clase de artículo	03M

Descripción

Ejecución:
- **Robustos martillos perforadores con mecanismo neumático de percusión de martillo**
- **Asiento para brocas SDS-Plus.**
- **Caja de engranajes metálica de alta resistencia.**
- **Giro a la derecha / izquierda, parada de percusión y regulación electrónica de la velocidad.**

Martillo combinado eléctrico con energía de impacto elevada para el taladrado de hasta 32 mm en hormigón. Cable de 4m.
- **Sistema de cambio rápido FIXTEC para cambiar accesorios sin herramientas adicionales entre la recepción SDS-Plus y el portabrocas metálico de sujeción rápida.**
- **Modo de cincelado para trabajos de cincelado lijeros.**
- **Embrague de seguridad que protege al usuario y la máquina en caso de bloqueo de la broca.**
- **Sistema antivibración AVS.**

Ventaja:
Sistema antivibración.
Suministro:
Incluye adaptador FIXTEC SDS-plus, portabrocas de sujeción rápida 1,5 – 13 mm, empuñadura adicional con tope de profundidad, grasa para taladradoras, maleta para el transporte
Nota:
Encontrará brocas de percusión adecuadas a partir del n.° 787000. Encontrará baterías de recambio y cargadores adecuados a partir del n.° 073808 y n.° 073840.

Descripción técnica

Consumo de potencia	900 W
∅ máximo de taladrado espiral en acero	16 mm
Gama de sujeción del mandril	1,5 - 13 mm
Número máximo de golpes	4500 - 4500 min^{-1}
Quality Dress	PLH32XE
∅ máximo de taladrado espiral en madera	40 mm
Peso	3,6 kg
Portaherramientas forma	SDS-Plus
Vibraciones máximas según EN	22 m/s^2
Energía de percusión	3,8 J
∅ máximo de taladrado espiral en hormigón	32 mm
Intervalo de revoluciones	0 - 800 min^{-1}
Mango	SDS Plus
Embalaje	Maleta de transporte
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
adecuado para material	Hormigón
adecuado para material	Piedra
adecuado para material	Mampostería
Tipo de producto	Martillo perforador

Accesorios

Juego de brocas con punta de metal duro de aplicación múltiple, 1/4 pulgada (E 6,3) ∅ de broca 4-10 mm	787057 4-10
Brocas de metal duro de aplicación múltiplelarga, con asiento SDS plus ∅ de broca 12 mm	787060 12

Brocas de metal duro de aplicación múltiplelarga, con asiento SDS plus ∅ de broca 10 mm	787060 10
Juego de brocas de metal duro de aplicación múltiplelargo ∅ de broca 6-12 mm	787055 6-12
Juego de brocas de metal duro de aplicación múltiple ∅ de broca 4-10 mm	787050 4-10
Brocas de metal duro de aplicación múltiplelarga, con asiento SDS plus ∅ de broca 8 mm	787060 8