SWISSTOOLS

Soporte para herramientas axial, doble, derecha, HSK-T 40, para cuadrado soporte: 20 mm

Datos de pedido

Número de pedido	318611 20
GTIN	2050001715326
Clase de artículo	36D

Descripción

Ejecución:
Con boquilla de refrigeración regulable con rosca interior.
Aplicación:
Para el uso en centros de torneado / fresado.
Para el alojamiento de soporte de apriete ISO con vástago cuadrangular.
Norma asiento: ISO 12164-3
Refrigeración interior: sí
Longitud de voladizo medida A: 80 mm
Longitud de sujeción L_1: 45 mm
B: 30 mm
∅ exterior D: 80 mm

Descripción técnica

B	30 mm
Longitud de voladizo medida A	80 mm
para cuadrado soporte	20 mm
Longitud de sujeción L_1	45 mm
∅ exterior D	80 mm
Adaptador	HSK-T 40

Norma asiento	ISO 12164-3
Refrigeración interior	sí