kurtz ersa

Soldador a gas Independent, ERSA Tipo: 75

Datos de pedido

Número de pedido	082250 75
GTIN	4003008061574
Clase de artículo	04C

Descripción

Ejecución:
Soldador a gas ergonómico con **cómodo encendido piezo eléctrico.** Llenado con gas butano habitual (como encendedores de gas).
Aplicación:
Para trabajos de mantenimiento y reparación, especialmente si no existe ninguna alimentación eléctrica o se ha desconectado la corriente.
Suministro:
Incluye puntas de soldadura en forma de cincel de 1,0; 2,4; 3,2 y 4,8 mm. Boquilla de llama (hasta máx. 1400 °C), boquilla de gas caliente (hasta máx. 700 °C), cuchilla incandescente, chapa reflectora para contraer mangueras encogibles en caliente, esponja de limpieza y recipiente para esponja, en práctica caja de plástico.

Descripción técnica

Peso soldador a gas ergonómico	73 g
Duración funcionamiento por carga de gas	30 - 90 min
Tipo de encendido	Encendido piezo-eléctrico
Tiempo de calentamiento	aprox. 46 s
Máxima temperatura cabezal de soldadura	580 °C
Potencia de calefacción regulable sin escalonamiento	15 - 75 W
Anchura de la punta de soldadura	1 - 4,8 mm

Tipo de gas	Gas butano
Tipo de producto	Soldador universal

Accesorios

Cabezal de soldadura Denominación del fabricante G072KN	082400 G072KN