HOLEX

Mandrino de cambio rápido con rosca, CM4, Gama de corte de roscas: M6-20

Datos de pedido

Número de pedido	334646 M6-20
GTIN	4045197606822
Clase de artículo	32P

Descripción

Ejecución:
- **Modo de construcción corto, con compensación de longitud elástica sobre compresión y tracción.**
- **Presión de corte inicial regulable para materiales y machos de roscar diferentes.**

Cono Morse DIN 228 B.
Aplicación:
- **Fabricación de roscas calibradas.**
- **Utilizables para roscas a derecha y a izquierda.**
- **Para máquinas CN y centros de mecanizado.**

Partes opcionales:
En cuanto a insertos de cambio rápido, ver n.º 335420 – 335660.
Nota:
- **Conos roscadores de cambio rápido en otros modelos de mango tamaño M14 – M33 suministrables a petición.**
- **Cono roscador de cambio rápido no adecuado para refrigeración interior.**

Compensación de longitud compresión: 12,5 mm
Compensación de longitud tracción: 12,5 mm
∅ exterior D: 55 mm
∅ interior D_1: 31 mm
Longitud de voladizo medida A: 70 mm

Descripción técnica

Longitud de voladizo medida A	70 mm
Compensación de longitud tracción	12,5 mm

Compensación de longitud compresión	12,5 mm
∅ exterior D	55 mm
∅ interior D_1	31 mm
Gama de corte de roscas	M6 - M20
Adaptador	CM4
Tipo de producto	Mandrinos para tallar roscas

Accesorios

Prolongación de base con acoplamiento a fricción seguridad ∅ de mango de macho para roscar 6 mm	335647 6
Juego de insertos de cambio rápido sin acoplamiento a fricción de seguridad, de 9 piezas	335470
Prolongación de base con acoplamiento a fricción seguridad ∅ de mango de macho para roscar 16 mm	335647 16
Inserto de cambio rápido sin acoplamiento a fricción de seguridad ∅ de mango de macho para roscar 16 mm	335430 16
Inserto de cambio rápido con acoplamiento a fricción de seguridad ∅ de mango de macho para roscar 6 mm	335620 6
Inserto de cambio rápido con acoplamiento a fricción de seguridad ∅ de mango de macho para roscar 16 mm	335620 16
Inserto de cambio rápido con acoplamiento a fricción de seguridad ∅ de mango de macho para roscar 10 mm	335620 10
Inserto de cambio rápido sin acoplamiento a fricción de seguridad ∅ de mango de macho para roscar 9 mm	335430 9
Prolongación de base con acoplamiento a fricción seguridad ∅ de mango de macho para roscar 7 mm	335647 7
Inserto de cambio rápido sin acoplamiento a fricción de seguridad ∅ de mango de macho para roscar 8 mm	335430 8
Inserto de cambio rápido sin acoplamiento a fricción de seguridad ∅ de mango de macho para roscar 12 mm	335430 12
Inserto de cambio rápido con acoplamiento a fricción de seguridad ∅ de mango de macho para roscar 11 mm	335620 11

Prolongación de base con acoplamiento a fricción seguridad ∅ de mango de macho para roscar 12 mm	335647 12
Prolongación de base con acoplamiento a fricción seguridad ∅ de mango de macho para roscar 11 mm	335647 11
Inserto de cambio rápido con acoplamiento a fricción de seguridad ∅ de mango de macho para roscar 9 mm	335620 9
Inserto de cambio rápido sin acoplamiento a fricción de seguridad ∅ de mango de macho para roscar 10 mm	335430 10
Inserto de cambio rápido con acoplamiento a fricción de seguridad ∅ de mango de macho para roscar 8 mm	335620 8
Inserto de cambio rápido sin acoplamiento a fricción de seguridad ∅ de mango de macho para roscar 11 mm	335430 11
Inserto de cambio rápido sin acoplamiento a fricción de seguridad ∅ de mango de macho para roscar 14 mm	335430 14
Inserto de cambio rápido con acoplamiento a fricción de seguridad ∅ de mango de macho para roscar 12 mm	335620 12
Prolongación de base con acoplamiento a fricción seguridad ∅ de mango de macho para roscar 8 mm	335647 8
Inserto de cambio rápido sin acoplamiento a fricción de seguridad ∅ de mango de macho para roscar 7 mm	335430 7
Inserto de cambio rápido sin acoplamiento a fricción de seguridad ∅ de mango de macho para roscar 6 mm	335430 6
Prolongación de base con acoplamiento a fricción seguridad ∅ de mango de macho para roscar 10 mm	335647 10
Prolongación de base con acoplamiento a fricción seguridad ∅ de mango de macho para roscar 9 mm	335647 9
Prolongación de base con acoplamiento a fricción seguridad ∅ de mango de macho para roscar 14 mm	335647 14
Inserto de cambio rápido con acoplamiento a fricción de seguridad ∅ de mango de macho para roscar 14 mm	335620 14
Inserto de cambio rápido con acoplamiento a fricción de seguridad ∅ de mango de macho para roscar 7 mm	335620 7