Cinta adhesiva de filamentos, Ancho×Longitud (mm×m): 25X50

Datos de pedido

Número de pedido	083666 25X50
GTIN	2050001712363
Clase de artículo	08M

Descripción

Ejecución:
El **3M™ 8954** se compone de PP con **refuerzo altamente resistente de fibra de vidrio (longitudinal y transversal)**, con resistencias muy elevadas a la rotura y la abrasión. **Adecuado para embalajes de transporte de mercancías peligrosas.**
Aplicación:
Para flejar y para asegurar, p. ej. palés y productos.
Nota:
La fecha de consumo preferente indicada de los productos 3M™ está referida al cumplimiento de las directivas de almacenamiento especificadas.

Descripción técnica

Anchura	25 mm
Quality Dress	8954
Color	transparente
Longitud	50 m

Espesor	0,13 mm
Tipo de cinta adhesiva	de un lado
Fecha de consumo preferente	12 mes
Adherencia de acero	0,7 N/mm
Masa adhesiva	Caucho sintético
Aplicación	Pegar
Aplicación	Liar
Aplicación	Embalar
Capacidad de estiramiento	10 %
Temperatura de almacenamiento	21 °C
Resistencia a la tracción	13,5 N/mm
resistente a altas temperaturas hasta	60 °C
Particularidad	resistencia a la abrasión
Particularidad	resistente a la humedad
Particularidad	resistente a rasgado
con forro	no
Humedad del almacén	50 %
Material de base	Lámina de PP
Tipo de producto	Cinta adhesiva