AEG

Lijadoras angulares, Tipo: WS22-230

Datos de pedido

Número de pedido	077155 WS22-230
GTIN	4002395194889
Clase de artículo	07A

Descripción

Ejecución:
Lijadora angular de 2200 W/230 mm con arranque suave y bloqueo de rearranque.
Suministro:
Incluye caperuza protectora, mango adicional.

Descripción técnica

Consumo de potencia	2200 W
Vibraciones máximas según EN	8,7 m/s^2
Profundidad de corte máxima	68 mm
Peso	5,2 kg
∅ máximo de muela	230 mm
Bloqueo contra rearranque	sí
Quality Dress	WS22-230E
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Velocidad de giro máxima	6600 min^{-1}
Tipo de producto	Lijadoras angulares