HOLEX

Pie de rey digital IP67, Capacidad de medición: 150mm

Datos de pedido

Número de pedido	412751 150
GTIN	4045197347411
Clase de artículo	42A

Descripción

Ejecución:
Indicador digital amplio de alto contraste. Las superficies de medición están lapeadas con precisión. El pie de rey es insensible al agua y al polvo. Después de 2 horas sin ser utilizado, la desconexión automática desconecta el pie de rey. Carcasa de plástico a prueba de golpes.
Modelo de texto publicitario:
Indicador digital de alto contraste, fácilmente legible. El pie de rey es insensible al agua, al refrigerante, al aceite y al polvo. Superficies de medición lapeadas con precisión.
Función:
IP67: Existe protección contra la inmersión temporal en agua y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como protección completa contra el contacto.
Suministro:
Incluye pila n.º 081560 tam. CR2032.

Descripción técnica

Material carcasa	Plástico
Varilla de profundidad existente	sí
Calibración	A1
Lectura conmutable	mm / pulgadas
Longitud del pico	40 mm
Varilla de profundidad	angular 3,7×1,3
Desconexión automática	sí

Norma	ISO 13385
Lectura	0,01 mm
Lectura	0,0005 pul
Capacidad de medición	0 - 150 mm
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081560 CR2032
Cantidad de pilas contenidas	1
Clase de protección IP	IP 67
Suministro de energía	con pilas
Desviación de medición E MPE	± 0,03 mm
Técnica de medición	digital
Material	Acero fino, INOX
Todas las piezas	templado
Embalaje	caja estable
Tipo de producto	Pie de rey universal

Servicios

CalibraciónPies de rey / calibres de profundidad Capacidad de medición máxima 200 mm	021000 200
Calibración DAkkSPies de rey / calibres de profundidad Capacidad de medición máxima 200 mm	021010 200

Accesorios

Tornillo para soporte de varilla de profundidad	412230
Pila redonda / pila especial Tipo de pila CR2032	081560 CR2032
Tornillo para soporte de varilla de profundidad	412236