HOLEX

Pie de rey de taller con lectura sin paralaje y ajuste preciso, Capacidad de medición: 300mm

Datos de pedido

Número de pedido	415170 300
GTIN	4045197319012
Clase de artículo	41Z

Descripción

Ejecución:
Puntas de medición biseladas para mediciones en el fondo de la rosca y en escotaduras estrechas. Extremos de patas redondeados y escalonados para mediciones interiores. Escala alto contraste. Con tornillo de sujeción. Hasta tam. 300 completamente templado, a partir de tam. 500, superficies de medición templadas.
Nonio plano para **lectura sin paralaje,**lectura directa **de medida interior** por escala adicional, con ajuste preciso.

Descripción técnica

Capacidad de medición	0 - 300 mm
Calibración	A1
Longitud del pico	90 mm
Sujeción	Tornillo de sujeción superior
∅ parte de medición interior	10 mm
División	1/20 mm
Embalaje	caja estable
Norma	ISO 13385
Desviación de medición E MPE	± 0,08 mm

Ajuste preciso	sí
Técnica de medición	analógico
Material	Acero fino, INOX
Tipo de producto	Pie de rey para taller

Servicios

Calibración DAkkSPies de rey / calibres de profundidad Capacidad de medición máxima 300 mm	021010 300
CalibraciónPies de rey / calibres de profundidad Capacidad de medición máxima 300 mm	021000 300

Accesorios

Caja de plástico Tipo MS300	412470 MS300