HOLEX

TMSERROR, Capacidad de medición: 150mm

Datos de pedido

Número de pedido	412812 150
GTIN	4045197422828
Clase de artículo	42A

Descripción

Ejecución:
Indicador digital amplio de alto contraste. Las superficies de medición están lapeadas con precisión.
Con carcasa de plástico, **para zurdos**.
Suministro:
Incluida batería n.° 081560 tam. LR44.

Descripción técnica

Material carcasa	Plástico
Norma	ISO 13385
Longitud del pico	40 mm
Lectura conmutable	mm / pulgadas
adecuado para zurdos	sí
Calibración	A1
Varilla de profundidad	angular 3,7×1,3
Varilla de profundidad existente	sí
Lectura	0,01 mm
Lectura	0,0005 pul
Capacidad de medición	0 - 150 mm

Cantidad de pilas contenidas	1
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081560 LR44
Suministro de energía	con pilas
Desviación de medición E MPE	± 0,03 mm
Técnica de medición	digital
Material	Acero fino, INOX
Todas las piezas	templado
Embalaje	caja estable
Tipo de producto	Pie de rey universal

Servicios

Calibración DAkkSPies de rey / calibres de profundidad Capacidad de medición máxima 200 mm	021010 200
CalibraciónPies de rey / calibres de profundidad Capacidad de medición máxima 200 mm	021000 200

Accesorios

Pila redonda / pila especial Tipo de pila LR44	081560 LR44