HOLEX

Juego de bases paralelas (14 pares)

Datos de pedido

Número de pedido	366750
GTIN	4045197293619
Clase de artículo	32D

Descripción

Ejecución:
Rectificado por pares, dureza 60 HRC.
Precisión: Tolerancia de altura ± 0,01 mm; Tolerancia de ancho ± 0,02 mm.
Aplicación:
En trabajos de precisión para el alojamiento paralelo de piezas de trabajo en tornillos de banco o dispositivos.
Cantidad regletas: 14 par
Anchura: 10 mm
Altura: 22 mm
Altura: 18 mm
Altura: 32 mm
Altura: 26 mm

Descripción técnica

Altura	22 mm
Altura	18 mm
Altura	32 mm
Altura	26 mm
Altura	14 mm
Altura	30 mm

Altura	28 mm
Altura	20 mm
Altura	24 mm
Altura	35 mm
Altura	40 mm
Altura	45 mm
Altura	16 mm
Altura	50 mm
Longitud	150 mm
Anchura	10 mm
Cantidad regletas	14 par
Tipo de producto	Bases paralelas

Accesorios

Caja de madera de repuesto para bases paralelas Tipo L1	366754 L1
Pares individuales de bases paralelas para 366750 tam. 150 × 10 Anchura 14 mm	366755 14
Pares individuales de bases paralelas para 366750 tam. 150 × 10 Anchura 16 mm	366755 16
Pares individuales de bases paralelas para 366750 tam. 150 × 10 Anchura 18 mm	366755 18
Pares individuales de bases paralelas para 366750 tam. 150 × 10 Anchura 20 mm	366755 20
Pares individuales de bases paralelas para 366750 tam. 150 × 10 Anchura 22 mm	366755 22
Pares individuales de bases paralelas para 366750 tam. 150 × 10 Anchura 24 mm	366755 24
Pares individuales de bases paralelas para 366750 tam. 150 × 10 Anchura 26 mm	366755 26
	366755 28

Pares individuales de bases paralelas para 366750 tam. 150 × 10 Anchura 28 mm	
Pares individuales de bases paralelas para 366750 tam. 150 × 10 Anchura 30 mm	366755 30
Pares individuales de bases paralelas para 366750 tam. 150 × 10 Anchura 32 mm	366755 32
Pares individuales de bases paralelas para 366750 tam. 150 × 10 Anchura 35 mm	366755 35
Pares individuales de bases paralelas para 366750 tam. 150 × 10 Anchura 40 mm	366755 40
Pares individuales de bases paralelas para 366750 tam. 150 × 10 Anchura 45 mm	366755 45
Pares individuales de bases paralelas para 366750 tam. 150 × 10 Anchura 50 mm	366755 50