Mitutoyo

Reloj comparador digital - analógico Lectura de 0,0005 mm, Capacidad de medición: 60mm

Datos de pedido

Número de pedido	434651 60
GTIN	4946368500461
Clase de artículo	44A

Descripción

Ejecución:
Lectura sin error gracias al indicador digital de gran superficie y el indicador analógico adicional. **Gracias al funcionamiento con corriente de la red, apropiado para mediciones permanentes.** Carcasa estable; varilla palpadora con apoyo de precisión.
Función:
· **Cambio de color al sobrepasar la tolerancia.**
· **Valor de espera MÁX. / MÍN.**
· **Memoria de valores máximos (sin búsqueda del punto de inversión).**
· **Indicación del punto cero, p. ej., para mediciones de la tolerancia.**
· **Inversión del sentido de medición.**
· **Posibilidad de control del exterior y transmisión de datos al exterior.**
· **Mando a distancia (accesorio especial).**
Suministro:
Incluido cable de conexión eléctrica, bloque de alimentación 220 V / 9 V / 500 mA.
Partes opcionales:
Cable de datos n.º 498430, mando a distancia, Digimatic Presetter.

Descripción técnica

Calibración	C1
∅ vástago de fijación h6	8 mm
Fuerza de medición	≤ 2,5 N
Lectura seleccionable	0,001 / 0,0005 mm
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Desviación de medición E MPE (capacidad de medición)	0,0025 mm
Norma	Norma de fábrica
Interfaz	Puerto USB
Interfaz	Interfaz Digimatic
Técnica de medición	digital
Tipo de producto	Reloj comparador

Servicios

CalibraciónReloj comparador analógico 0,01 y digital 0,01 / 0,001 Capacidad de medición máx. 100 mm	023000 100
Calibración DAkkSReloj comparador analógico 0,01 y digital 0,01 / 0,001 Tensor de medida máx. 100 mm	023010 100

Accesorios

Punta de acero Tipo 18/4	434900 18/4
Punta de acero Tipo 11/25	434900 11/25
Prolongación para palpador de medición Longitud L 70 mm	434920 70
Punta de acero Tipo 11	434900 11
Punta de metal duro Tipo 18/3	434910 18/3
Punta de metal duro Tipo 18/4	434910 18/4
Punta de acero Tipo 29/10	434900 29/10
Punta de acero Tipo 18/1	434900 18/1

Prolongación para palpador de medición Longitud L 90 mm	434920 90
Prolongación para palpador de medición Longitud L 50 mm	434920 50
Punta de acero Tipo 14	434900 14
Punta de acero Tipo 14/20	434900 14/20
Punta de acero Tipo 18/2	434900 18/2
Punta de metal duro Tipo 10	434910 10
Punta de acero Tipo 11/20	434900 11/20
Punta de acero Tipo 14/40	434900 14/40
Punta de metal duro Tipo 16	434910 16
Punta de acero Tipo 14/15	434900 14/15
Prolongación para palpador de medición Longitud L 10 mm	434920 10
Prolongación para palpador de medición Longitud L 20 mm	434920 20
Punta de rubí Tipo 2	434915 2
Punta de metal duro Tipo 18/5	434910 18/5
Soporte de reloj comparador acodado45° Longitud de sujeción 25 mm	434917 25
Punta de acero Tipo 11/30	434900 11/30
Punta de acero Tipo 28	434900 28
Punta de acero Tipo 18/5	434900 18/5
Punta de acero Tipo 15	434900 15
Punta de acero Tipo 16	434900 16
Punta de acero Tipo 17	434900 17
Punta de acero Tipo 29/20	434900 29/20
Punta basculante	434912
Punta de metal duro Tipo 18/2	434910 18/2
Punta de acero Tipo 18/3	434900 18/3
Punta de acero Tipo 20	434900 20

Soporte de reloj comparador acodado60° Longitud de sujeción 25 mm	434918 25
Punta de acero Tipo 12	434900 12
Punta de acero Tipo 2	434900 2
Cable de conexión Tipo USB2	498430 USB2
Soporte de reloj comparador acodado45° Longitud de sujeción 50 mm	434917 50
Cable de conexión Tipo D1	498430 D1
Prolongación para palpador de medición Longitud L 15 mm	434920 15
Prolongación para palpador de medición Longitud L 30 mm	434920 30
Punta de metal duro Tipo 18/1	434910 18/1
Punta de acero Tipo 11/15	434900 11/15
Punta de metal duro Tipo 11	434910 11
Punta de metal duro Tipo 14	434910 14
Prolongación para palpador de medición Longitud L 60 mm	434920 60
Punta de acero Tipo 13	434900 13
Soporte de reloj comparador acodado60° Longitud de sujeción 50 mm	434918 50
Punta de acero Tipo 18/6	434900 18/6
Punta de metal duro Tipo 18/6	434910 18/6
Prolongación para palpador de medición Longitud L 40 mm	434920 40
Punta de metal duro Tipo 2	434910 2
Punta de acero Tipo 30/10	434900 30/10
Punta de acero Tipo 11/35	434900 11/35
Punta de acero Tipo 10	434900 10
Punta de acero Tipo 39	434900 39
Punta de acero Tipo 14/30	434900 14/30
Punta de metal duro Tipo 17	434910 17

Cable de conexión Tipo D2	498430 D2
Prolongación para palpador de medición Longitud L 80 mm	434920 80
Punta de acero Tipo 24	434900 24
Prolongación para palpador de medición Longitud L 100 mm	434920 100