KOPAL

Mordazas de fijación compactas Duo

Datos de pedido

Número de pedido	370260
GTIN	4045197312914
Clase de artículo	39K

Descripción

Ejecución:
· **Con 2 brazos de sujeción distintos (recto y acodado).**
· **La elevación también es posible mediante giro del brazo de sujeción.**
Partes opcionales:
Ver n.º 370350 – 370560.
Nota:
Tornillos de fijación n.° 370450-370470 no incluidos en el volumen de suministro.

Descripción técnica

Altura de sujeción presión S (brazo de sujeción recto)	0 - 80 mm
Voladizo A (brazo de sujeción recto)	46 - 88 mm
Altura de sujeción elevación S (brazo de sujeción recto)	52 - 142 mm
Altura de sujeción presión S (brazo de sujeción acodado)	38 - 129 mm
Voladizo A (brazo de sujeción acodado)	48 - 91 mm
Altura de sujeción elevación S (brazo de sujeción acodado)	4 - 94 mm
Fuerza de sujeción máxima para la posición de brazo de sujeción – retraído	11 kN

Fuerza de sujeción máxima para la posición de brazo de sujeción – extendido	8 kN
Altura H	95 mm
Anch. B	40 mm
Longitud L	120 mm
Serie	Duo
Tipo de producto	Mordazas de fijación compactas

Accesorios

Llave de apriete SW 11 para Monobloc, Duo y herramienta tensora de cadena	370350