Tuerca corredera en ranura en T, M16, para la medida nominal de ranura en T: 22mm



Datos de pedido

Número de pedido	370560 22
GTIN	4020772155636
Clase de artículo	35A

Descripción

Aplicación:
Para la combinación con espárragos según norma.
Norma:
DIN 508
Material:
Acero bonificado, resistencia 10.
Nota:
Resistencia plena al esfuerzo sólo una vez atornillado a lo largo de **toda** la rosca.

Descripción técnica

Longitud	35 mm
Altura k	14 mm
Medida nominal de ranura en T	22 mm
Altura tuerca	28 mm
Anchura e	35 mm
Anchura a	21,7 mm

Tipo	508
Norma	DIN 508
Tamaño de rosca	M16
con rosca	sí
Material	Acero bonificado.
Clase de resistencia	10
Tipo de producto	Tuerca corredera