Soporte de medición mini con imán permanente y varilla de medición, Tipo: PH5000

Datos de pedido

Número de pedido	441187 PH5000
GTIN	7290005393143
Clase de artículo	46G

Descripción

Ejecución:
Soporte de medición compacto con **imanes permanentes potentes** para colocar fácilmente en espacios de trabajo estrechos. Asiento para reloj comparador Vario para mango de ∅ de 8 mm e instrumentos de medición de palanca sensitiva con guía de cola de milano.
Varilla de medición con apriete central para posicionamiento rígido y duradero. Asiento para reloj comparador Vario adicional para mango de ∅ de 6 mm y 3/8 pulgada.

Descripción técnica

Longitud brazo articulado L_1	110 mm
Fuerza de retención	300 N
Rosca de conexión	M5
∅ de pie magnético	30 mm
Longitud brazo articulado L_2	110 mm
Tipo de producto	Soporte de medición