Garant

Palpador 3D analógico con inserto palpador (Ø 4 mm)

Datos de pedido

Número de pedido	359520
GTIN	4045197223302
Clase de artículo	31T

Descripción

Ejecución:
- **Escala lineal.**
- **Adecuado para medición.**
- **Funcionamiento preciso.**
- **La construcción compacta impide la colisión durante la palpación.**
- **Estanca al polvo y al agua = IP 67.**
- **Ajuste de concentricidad cómodo y exacto.**
- **Una escala para el palpado radial y axial.**

Modelo de texto publicitario:
- **Con escala lineal.**
- **Ajuste de concentricidad cómodo y exacto.**

Función:
IP67: Existe protección contra la inmersión temporal en agua y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como protección completa contra el contacto.
Aplicación:
Instrumento de medición preciso para fresadoras y máquinas de erosión. Para la determinación del punto cero de piezas de trabajo, mediciones de longitudes, centros de perforación y cantos de referencia.
Suministro:

Incluye inserto palpador n.º 359505 tam. 4.
Partes opcionales:
Inserto palpador n.º 359505 tam. 6.
Nota:
Palpadores 3D digitales n.° 359500.
Insertos palpadores adecuados n.° 359505 y vidrio de recambio n.° 359510.

Descripción técnica

Vidrio de recambio	359510
∅ indicación	50 mm
Precisión de lectura	0,01 mm
Longitud total (carcasa y punta)	134 mm
Recorrido de desviación x, y, z respectivamente	7 mm
Longitud libre brazo palpador	40 mm
Punta de recambio	359505 4
Precisión de medición	0,01 mm
∅ de mango	16 mm
Longitud del mango	40 mm
Clase de protección IP	IP 67
Tipo de producto	Pulsador

Accesorios

Inserto para palpadores 3D ∅ de esfera palpadora D 4 mm	359505 4
Cono de sujeción planoForma AD ∅ de sujeción D1 16 mm	300410 16
Inserto para palpadores 3D ∅ de esfera palpadora D 6 mm	359505 6
Vidrio de recambio parapalpadores 3D analógicos	359510
Fuelle para palpador 3D	359512