Garant

Escuadra con sombrero inoxidable, precisión 0, Longitud de los lados: 200X130mm

Datos de pedido

Número de pedido	451020 200X130
GTIN	4045197443878
Clase de artículo	41G

Descripción

Ejecución:
Ángulo de precisión de acero inoxidable, completamente templado y destensado. Cantos rectificados y ajustados con una precisión especial, caras planas rectificadas.
Aplicación:
Para controles y trabajos precisos.
Precisión:
DIN 875 / 0, tolerancia angular, por ejemplo en tamaño 100 × 70 = 0,007 mm.

Descripción técnica

Sección transversal de los lados	30 × 7 mm
Perpendicularidad	0,009 mm
Longitud de los lados	200×130 mm
Calibración	F1
Norma	DIN 875

Precisión	0
Material	Acero fino, INOX
Todas las piezas	templado
Embalaje	caja estable
Tipo de producto	Escuadra con sombrero

Servicios

CalibraciónEscuadra lisa, con sombrero y de precisión Longitud máxima delos lados 300 mm	025000 300
Calibración DAkkSEscuadra de precisión lisa, con sombrero y de precisión Longitud máxima de apoyo 750 mm	025010 750

Accesorios

Caja de madera para Longitud de los lados 200X130 mm	451600 200X130