Garant

# Escuadra con sombrero inoxidable, precisión 1, Longitud de los lados: 150X100mm

## Datos de pedido

| | |
|---|---|
| Número de pedido | 451040 150X100 |
| GTIN | 4045197444196 |
| Clase de artículo | 41G |

## Descripción

**Ejecución:**
Bordes horizontales y caras planas rectificadas de precisión. Superficies de prueba rectificadas de precisión. Ángulo de acero inoxidable, completamente templado y destensado. Se entrega en caja de plástico.
**Aplicación:**
Para controles y trabajos de precisión más elevada.
**Precisión:**
**DIN 875 / 1,** tolerancia angular, por ejemplo en tamaño 100 × 70 = 0,015 mm.

## Descripción técnica

| | |
|---|---|
| Perpendicularidad | 0,018 mm |
| Sección transversal de los lados | 30 × 6 mm |
| Longitud de los lados | 150×100 mm |
| Calibración | F1 |

| | |
|---|---|
| Norma | DIN 875 |
| Precisión | 1 |
| Material | Acero fino, INOX |
| Todas las piezas | templado |
| Embalaje | caja estable |
| Tipo de producto | Escuadra con sombrero |

## Servicios

| | |
|---|---|
| CalibraciónEscuadra lisa, con sombrero y de precisión Longitud máxima delos lados 300 mm | 025000 300 |
| Calibración DAkkSEscuadra de precisión lisa, con sombrero y de precisión Longitud máxima de apoyo 750 mm | 025010 750 |

## Accesorios

| | |
|---|---|
| Caja de madera para Longitud de los lados 150X100 mm | 451600 150X100 |