HOLEX

Transportador de ángulos con riel ajustable, ∅ regla×Longitud de los lados: 300X600mm

Datos de pedido

Número de pedido	453400 300X600
GTIN	4045197205964
Clase de artículo	42F

Descripción

Ejecución:
Con riel ajustable en longitud; extremo de riel biselado de 45°.
Arco graduado abierto con graduación de 10 – 170°; lectura de 1°.
Escala con cromado antideslumbrante. Con contratuerca.
Calibración: F3
Lectura: 1 grados
Límite de error: ±30 arcmin

Descripción técnica

∅ arco graduado	300 mm
Longitud de los lados	600 mm
Lectura	1 grados
Límite de error	±30 arcmin
Norma	Norma de fábrica
Técnica de medición	analógico
Material	Acero fino, INOX
Todas las piezas	templado

Embalaje	Estuche
Calibración	F3
Tipo de producto	Transportador de ángulos

Servicios

Marcación Rotulación por láser Tipo	018940
Calibración Transportador de ángulos / graduador	015360
Calibración Transportador de ángulos / graduador Tipo GRAD	025810 GRAD
Recalibración DAkkS graduador GRAD	025820 GRAD