Weidmüller

Comprobador de tensión VT CTB

Datos de pedido

Número de pedido	665133
GTIN	4032248405855
Clase de artículo	73H

Descripción

Ejecución:
Carcasa estable, pinza metálica y aguja.
- **Tensión nominal 3 – 48 V CA/CC.**
- **Indicación de los distintos niveles 5 V; 12 V; 24 V; 48 V.**
- **Función de desplazamiento con punta de medición para mediciones por el aislamiento del cable.**
- **Indicación de la polaridad.**

Mecanismo deslizante para la sujeción de la aguja en el cable.
Ventaja:
El cable no se ha de desaislar para la comprobación.
Función:
IP40: Existe protección contra la penetración de cuerpos extraños de ∅ > 1 mm, aunque se debían mantener fuera herramientas y alambres, y no existe ninguna protección contra el agua.
Aplicación:
Para automóviles, camiones y bicicletas eléctricas.
Norma:
DIN EN 61010-1; DIN EN 61326.

Descripción técnica

Display	LED
Temperatura de trabajo	-10 - 50 °C
Comprobación de continuidad	no

Intervalo de frecuencias	0 – 65 Hz
Tensión nominal	AC/DC 5 – 48 V
Clase de protección IP	IP 40
Norma	DIN EN 61010-1
Norma	DIN EN 61326
Peso	50 g
Longitud de cable	100 cm
Tiempo de respuesta	<0,3 s
Corriente de prueba	<0 mA
Duración de conexión	10 s
Tiempo de pausa de recuperación	240 s
Humedad	rF máx. 85 %
Grado de ensuciamiento	2
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Quality Dress	VT CTB
Longitud total	137 mm
Intervalo de comprobación	3 - 48 V
Tipo de producto	Comprobador de tensión