Mitutoyo

Cabeza micrométrica, Capacidad de medición (recorrido de medición): 0-25/ Fmm

Datos de pedido

Número de pedido	426200 0-25/F
GTIN	4946368023151
Clase de artículo	44A

Descripción

Ejecución:
Husillo completamente templado y tambor de micrómetro con cromado antideslumbrante.
Husillo fijo (no giratorio), con superficie de contacto de metal duro y carraca. Para comprobación de material con superficie sensibles.
Aplicación:
Para el montaje en máquinas, aparatos, dispositivos, sistemas de medida, etc. Como tope de mesa de medida ajustable.
Nota:
Tamaños especiales a petición.

Descripción técnica

∅ de varilla	8 mm
∅ de vástago de asiento	12 mm
∅ de tambor de medición	18 mm
Longitud total	125 mm
Longitud de vástago de asiento	10 mm
Lectura	0,01 mm
Límite de error	0,003 mm
Norma	Norma de fábrica
Graduación tambor de medición	1/50 mm
Técnica de medición	analógico

Calibración	B3
Tipo de producto	Cabeza micrométrica

Servicios

CalibraciónCabeza micrométrica Capacidad de medición máxima 25 mm	022280 25
Calibración DAkkSCabeza micrométrica Capacidad de medición máxima 50 mm	022290 50