Mordazas de alta presión CN Duo Plus, Tipo: 125

Datos de pedido

Número de pedido	360605 125
GTIN	4250364402262
Clase de artículo	34A

Descripción

Ejecución:
Cuerpo de base estable de GGG60, casquillo guía rectificado y templado por inducción.
Función:
Ajuste y fijación de la primera y la segunda pieza a las mordazas móviles. Continuando el giro más allá del punto de enclavamiento se desbloquea el acoplamiento. El husillo de presión activa el transmisor de fuerza mecánica.
Aplicación:
- **De aplicación horizontal.**
- **Posibilidad de sujeción de 2 piezas de trabajo de diferentes tamaños o sujeción de 2 piezas iguales. Diferencias de medidas ± 2,5 mm (de la pieza 1 a la pieza 2).**
- **Posibilidad de sujeción convencional y de agarre por medio de bocas soporte o combinación de ambos sistemas.**
- **Posibilidad de sujeción de 2 piezas de trabajo de diferentes tamaños o sujeción de 2 piezas iguales. Diferencias de medidas ± 2,5 mm.**

Suministro:
4 bridas de sujeción, guía de inicio rápido, 1 inserto para llaves de vaso SW 14.
Partes opcionales:
Mordazas de sujeción n.° 361400 – 361440, 361600, 361660.
Regletas escalonadas n.° 361950, 361960, 361970.
Juego de agarre n.° 361345.
Llave dinamométrica n.°656050 tam. 60.
Nota:
- **La longitud total L se mantiene invariable (zonas de colisión reducidas).**
- **Accesorios ver n.º 360530; 360570 y n.º 361400; 361440; 361600 – 361970.**

· **¡Sujetar siempre 2 piezas de trabajo!**

Descripción técnica

Ranura longitudinal	20 mm
Anchura cuerpo de base B	126 mm
m	255,2 mm
Peso	40 kg
Longitud total L	633 mm
Código de colores para los accesorios adecuados	Duo Plus
Tipo	125
Longitud cuerpo base a	530 mm
Ranura transversal	20 mm
Margen de saliente husillo o	0 - 15 mm
s	43,2 mm
F	443 mm
g	24 mm
Altura del cuerpo base c	100 mm
Par de giro	40 Nm
Fuerza de apriete máxima	40 kN
Serie	Duo Plus
Tipo de producto	Tornillo de banco para máquinas

Accesorios

Boca escalonadamóvil Para tipo 125	360468 125
Tope de la pieza de trabajo tridimensional Tipo 300	360430 300
Tope de la pieza de trabajo	360555