HOLEX

# Regla de montaje Modelo ancho, Precisión 0, Longitud: 2000mm



## Datos de pedido

| | |
|---|---|
| Número de pedido | 460750 2000 |
| GTIN | 4045197226723 |
| Clase de artículo | 42G |

## Descripción

**Ejecución:**
Fabricado de acero perfilado en I con perforaciones de aligeramiento. Con superficies de prueba rectificadas de precisión. Superficies laterales igualmente rectificadas. Pieza intermedia con acabado al martelé.
**Modelo ancho, precisión 0.**
**Suministro:**
Incluido certificado de control de fábrica.
**Nota:**
Tenga en cuenta que el suministro es a **portes debidos**. Se entrega en caja de madera.

## Descripción técnica

| | |
|---|---|
| Sección anchura | 50 mm |
| Sección altura | 160 mm |
| Peso | 24 kg |
| Longitud | 2000 mm |

| | |
|---|---|
| Calibración | F7 |
| Norma | DIN 874 |
| Precisión | 0 |
| Atributo del nombre de producto | Precisión 0 |
| Material | Acero perfilado en I |
| Certificado de prueba | Certificado de prueba del fabricante |
| Tipo de producto | Regla de montaje |

## Servicios

| | |
|---|---|
| CalibraciónRegla lisa Longitud máxima 2000 mm | 026080 2000 |