HOLEX

Regla de montaje Modelo ancho, Precisión 0, Longitud: 1500mm



Datos de pedido

Número de pedido	460750 1500
GTIN	4045197226716
Clase de artículo	42G

Descripción

Ejecución:
Fabricado de acero perfilado en I con perforaciones de aligeramiento. Con superficies de prueba rectificadas de precisión. Superficies laterales igualmente rectificadas. Pieza intermedia con acabado al martelé.
Modelo ancho, precisión 0.
Suministro:
Incluido certificado de control de fábrica.
Nota:
Tenga en cuenta que el suministro es a **portes debidos**. Se entrega en caja de madera.

Descripción técnica

Longitud	1500 mm
Peso	18 kg
Sección anchura	50 mm
Sección altura	160 mm

Calibración	F7
Norma	DIN 874
Precisión	0
Atributo del nombre de producto	Precisión 0
Material	Acero perfilado en I
Certificado de prueba	Certificado de prueba del fabricante
Tipo de producto	Regla de montaje

Servicios

CalibraciónRegla lisa Longitud máxima 2000 mm	026080 2000