TESA

Juego de micrómetros de interiores IMICRO, Capacidad de medición: 40-100mm

Datos de pedido

Número de pedido	428803 40-100
GTIN	7630041108163
Clase de artículo	45A

Descripción

Ejecución:
Micrómetros de interiores de 3 puntos analógicos para **medición de alta precisión** de taladros, incluso **en grandes profundidades de medición** (ampliables hasta con tres prolongaciones). Centrado y alineado automáticos. Algunos micrómetros de interiores según el principio de Abbe **(sin fallos por basculamiento** de primer orden).
Suministro:
Micrómetros de interiores n.º 428800 y anillos de comprobación. Prolongación 150 mm n.º 428802.

Descripción técnica

Número de micrómetros	6
Capacidad de medición	40 - 100 mm
∅ anillo de comprobación	50 / 70 / 90 mm
Límite de error	0,004 / 0,005 mm
Lectura	0,005 mm

Norma	DIN 863
Graduación tambor de medición	1/50 mm
Técnica de medición	analógico
Certificado de prueba	Certificado de prueba del fabricante
Embalaje	caja estable
Calibración	S6
Tipo de producto	Micrómetro de interiores de 3 puntos

Productos adecuados

https://www.hoffmann-group.com/ES/es/hom/p/428803-40-100