Mordaza de base móvil, Para tipo: 125

Datos de pedido

Número de pedido	361500 125
GTIN	4250364401197
Clase de artículo	34A

Descripción

Ejecución:
Boca móvil.
Aplicación:
· **Para la incorporación de todas las bocas HD n.º de 362390 a 362600.**
· **Para la incorporación de las regletas escalonadas n.º 361950; 361960; 361970.**
Material:
Acero templado; superficies rectificadas.
Idóneo para:
NC8, Garant-CN, titanio.
Suministro:
Incluidos los tornillos de fijación.

Descripción técnica

Longitud de mordazas l	76 mm
Adecuado para el código de color	LC
Adecuado para el código de color	LC-GARANT
Adecuado para el código de color	TC
Adecuado para el código de color	HiPo

Adecuado para el código de color	Titan
Adecuado para el código de color	Titan2/TitanSense
Adecuado para el código de color	LCV125G
Adecuado para el código de color	NC8
Adecuado para el código de color	HOLEX NC
Altura de bocas C	39,5 mm
Anchura de bocas b	124,4 mm
Para tipo	125
Tipo de producto	Mordazas para tornillos de banco