Mitutoyo

Pies de rey, Capacidad de medición: 150mm

Datos de pedido

Número de pedido	410300 150
GTIN	4946368530000
Clase de artículo	44A

Descripción

Ejecución:
Piezas de lectura con cromado mate antideslumbrante.
Escala precisa, de alto contraste.
Tornillo de sujeción superior.
Sin división en pulgadas.
Superficies de medición con rectificado de precisión.
Partes opcionales:
Tabla de roscas n.° 412180 para la parte posterior del pie de rey.

Descripción técnica

Longitud puntas en cruz	21 mm
Lectura	0,05 mm
Longitud del pico	40 mm
Calibración	A1
Embalaje	Estuche
Capacidad de medición	0 - 150 mm
División	1/20 mm
Norma	ISO 13385
Peso	143 g
Varilla de profundidad	angular 3,7×1,4

Varilla de profundidad existente	sí
Desviación de medición E MPE	± 0,05 mm
Escala cromada	sí
Sujeción	Tornillo de sujeción superior
Guía	Guías elevadas
Técnica de medición	analógico
Material	Acero fino, INOX
Todas las piezas	templado
Tipo de producto	Pie de rey universal

Servicios

CalibraciónPies de rey / calibres de profundidad Capacidad de medición máxima 200 mm	021000 200
Calibración DAkkSPies de rey / calibres de profundidad Capacidad de medición máxima 200 mm	021010 200

Accesorios

Tornillo de sujeción M2,6	410410
Estuche de cuero artificial para pies de rey con nonio	412500
Soporte de varilla de profundidad, metal con 2 tornillos	412120