Garant

Módulo de sujeción móvil, para tipo: 0

Datos de pedido

Número de pedido	361110 0
GTIN	4045197848949
Clase de artículo	31O

Descripción

Ejecución:
Todas las superficies de funcionamiento templadas y rectificadas.
El tensor de 5 ejes está compuesto de forma modular. Los componentes principales son los módulos de sujeción n.º 361105 – 361110, guías base n.º 361115, husillo n.º 361119, extensión de husillo n.º 361120 y las mordazas intercambiables n.º 361123 – 361137.
Idóneo para:
Guías base n.º 361115, husillo n.º 361119 y mordazas intercambiables n.º 361123 – 361138.
Partes opcionales:
Destornillador hexagonal con mango transversal n.° 627424 tam.5 y llave dinamométrica n.° 656050 tam.120.
Nota:
Para los seguros de husillo necesita un inserto para destornillador SW5.

Descripción técnica

Anchura B	100 mm
Peso	4,5 kg

H_1	85 mm
Altura H	108 mm
Longitud L	100 mm
Adecuado para el código de color	Xpent0
Serie	Xpent
Tipo de producto	Elemento de sujeción