TESA

Calibre pie de rey con reloj, Tipo: 150/01

Datos de pedido

Número de pedido	412415 150/01
GTIN	7630041105414
Clase de artículo	45A

Descripción

Ejecución:
Escala cromada mate. Con protección contra golpes y cremallera protegida. Reloj de precisión con esfera giratoria con tornillo de sujeción.
Varilla de profundidad especialmente estrecha. Lectura 1 mm en la guía, 1/100 mm en la escala circular.
Partes opcionales:
Tabla de roscas n.° 412180 para la parte posterior del pie de rey.

Descripción técnica

Longitud del pico	40 mm
Lectura (escala circular)	0,01 mm
Capacidad de medición	0 - 150 mm
Calibración	A1
Vuelta de indicador	1 mm
Longitud puntas en cruz	13 mm
Desviación de medición E MPE	± 0,03 mm
Norma	ISO 13385
Varilla de profundidad	angular 3,6×1,7
Técnica de medición	analógico
Material	Acero fino, INOX

Todas las piezas	templado
Embalaje	caja estable
Tipo de producto	Calibre pie de rey con reloj

Servicios

Calibración DAkkSPies de rey / calibres de profundidad Capacidad de medición máxima 200 mm	021010 200
CalibraciónPies de rey / calibres de profundidad Capacidad de medición máxima 200 mm	021000 200