Hoja de datos

Garant

# Soporte de torneado de apriete, izquierda, Tamaño de mango / placa: 20/12mm

## Datos de pedido

| | |
|---|---|
| Número de pedido | 251107 20/12 |
| GTIN | 4045197861979 |
| Clase de artículo | 21T |

## Descripción técnica

| | |
|---|---|
| Tamaño del mango | 20 mm |
| Tamaño de placa | 12 mm |
| Código ISO Soporte | PSBNR/L 2020K12 |
| Longitud de la cabeza $L_1$ | 28 mm |
| Calzo | 259031 20 |
| Palanca articulada | 259015 2 |
| Longitud total L | 125 mm |
| Tornillo de palanca articulada | 259018 2 |
| Anchura de función $L_4$ | 17 mm |
| Juego de espigas elásticas | 259047 2 |
| Juego de resortes | 259044 2 |
| Plaquita de corte adecuada | SN.. 1204.. |
| Norma | DIN ISO 5610 |
| Tipo de boca | izquierda |
| Refrigeración interior | no |
| Ángulo de ajuste κ | 75 grados |

| | |
|---|---|
| Aplicación | Torneado longitudinal exterior |
| Aplicación | Torneado longitudinal exterior |
| Aplicación | Refrentado |
| Tipo de producto | Soporte de torneado de apriete |

## Accesorios

| | |
|---|---|
| Punta de precisión para hexágono, 1/4 pulgadas E 6,3 Hexágono 3 mm | 674242 3 |
| Destornillador dinamométricocon escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm | 659957 500 |