métrica Anillo NO PASA 6g, M × altura de paso: 12X1,25

Datos de pedido

Número de pedido	486210 12X1,25
GTIN	2050001036070
Clase de artículo	48B

Descripción

Ejecución:
El primer paso de rosca (a partir de una altura de paso de 1 mm) rectificado elimina la suciedad de la pieza de trabajo y evita la rotura prematura del primer paso de rosca.
Modelo según **DIN 2279 – 2299**.
Aplicación:
Para roscas finas ISO métricas, derecha DIN 13.
Norma:
Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502.**
Nota:
Se suministran a petición calibres para roscas finas con otras alturas de paso, roscas Whitworth, trapezoidales, circulares, UNC, UNF y NPT y rosca a la izquierda.

Descripción técnica

Paso de rosca	1,25 mm
Rosca	M12
Clase de tolerancia	6g
Calibración	L12

Campo de tolerancia	g
Tipo de calibre	Calibre No pasa
Norma	DIN 13
Tipo de rosca	MF
Calidad	6
Tipo de producto	Anillo No Pasa para roscas

Servicios

CalibraciónAnillo patrón para rosca ∅ máximo 20 mm	028600 20
Calibración DAkkSAnillo patrón para roscas ∅ máximo 100 mm	028640 100