LOCTITE

Adhesivo de 2 componentes, ID del fabricante: 3430_IG

Datos de pedido

Número de pedido	083371 3430_IG
GTIN	2050001948861
Clase de artículo	04L

Descripción

Ejecución:
Adhesivo viscoelástico de 2 componentes para la elaboración fácil y rápida para uniones firmes y duraderas. Endurecimiento a temperatura ambiente.
Para uniones firmes y duraderas entre materiales distintos como madera, metales, plásticos duros y cristal. Alta resistencia al cizallamiento y al desconchado
Identificación de sustancia peligrosa: GHS05 corrosivo
Identificación de sustancia peligrosa: GHS07 atención
Identificación de sustancia peligrosa: GHS09 dañino para el medio ambiente
Contenido: 24 ml
Resistencia manual al cabo de: 15 min
Duración de elaboración: 7 min
Intervalo de temperatura: -55 °C
Resistencia a la tracción / al cizallamiento: 22 N/mm^2
Resistencia al desconchado: 3 N/mm^2

Descripción técnica

Contenido	24 ml

Intervalo de temperatura	-55 °C
Resistencia al desconchado	3 N/mm^2
Resistencia manual al cabo de	15 min
Resistencia a la tracción / al cizallamiento	22 N/mm^2
Identificación de sustancia peligrosa	GHS05 corrosivo
Identificación de sustancia peligrosa	GHS07 atención
Identificación de sustancia peligrosa	GHS09 dañino para el medio ambiente
Duración de elaboración	7 min