Herramienta accionada radial, VX3, Tipo: 30-VX3-RIK

Datos de pedido

Número de pedido	319916 30-VX3-RIK
GTIN	4045197876942
Clase de artículo	31W

Descripción

Ejecución:
Uso en **revólveres de disco**. Modelo a derecha. Transmisión 1:1. Versión con refrigeración (interna) máx. 70 bar. Alineación a través de **regleta de pins estándar.**
Para el uso en todos los tornos CNC **DMG Gildemeister CTX** con revólver **Sauter**. Acoplamiento de accionamiento **DIN 5480**. Sujeción de las herramientas en la AGW a través de pinza portapieza ER con tuerca externa o sistema de cambio rápido VARIA VX con licencia EWS. Refrigeración externa a través de tubo KM, refrigeración interna a través de la herramienta central por el husillo. Número de revoluciones máximo 8000 rpm.
Ventaja:
· **Construcción con peso y geometría optimizados.**
· **Seguridad en el proceso gracias a los componentes de alta calidad, gran durabilidad.**
· **Transmisión de pares de giro elevados.**
· **Control al 100 %; cada AGW se somete a un programa de rodaje.**
· **Refrigeración interna: junta desarrollada especialmente y patentada.**
Aplicación:
El máximo de pasos de arranque de viruta en una misma sujeción. En caso de falta de espacio (puestos de sujeción) en el revólver.
Idóneo para :
DMG Gildemeister CTX. En parte, Emco, Hardinge, Monforts, Scherer etc. con DIN 5480.
Suministro:
AGW para pinza portapieza: incl. tuerca de apriete y llave de gancho. AGW VARIA VX: incl. llave de apriete.

Partes opcionales:
Bocas adecuadas Varia VX n.º 319802 – 319888, pinzas de sujeción ER n.º 308941 – 309878, llaves de apriete n.º 309680 – 309745.
Nota:
- **Otros tipos de accionamiento (p. ej., DIN 5482), transmisiones, dimensiones, BMT, etc. a petición: www.hoffmann.ews-tools.com**
- **Herramientas RI (refrigeración interna) sin funcionamiento en seco con juntas estándar, filtrado del refrigerante < 50 µm.**
- **Recomendación: operar el modelo VARIA VX con una herramienta de torsión (máx. 6 Nm).**

Tamaño VDI: 30
Sujeción de herramienta: Varia VX3
l_1: 89 mm
b_1: 69,5 mm
b_2: 41 mm
h_1: 68 mm
x: 55 mm
Refrigeración: interno

Descripción técnica

Refrigeración	interno
x	55 mm
l_1	89 mm
h_1	68 mm
b_2	41 mm
b_1	69,5 mm
Adaptador	VX3
Tamaño VDI	30
Sujeción de herramienta	Varia VX3

Accesorios

Soporte para cono portafresas axial VARIA VX3 ∅ de mandril d1 22 mm	319835 22
	319835 16

Soporte para cono portafresas axial VARIA VX3 ∅ de mandril d1 16 mm	
Portabrocas macizo VARIA VX3 ∅ de sujeción D1 10 mm	319823 10
Asiento para pinzas portapiezas VARIA VX3 Para pinzas de sujeción ER 25 ER	319802 25
Soporte para cono portafresas axial VARIA VX3 ∅ de mandril d1 27 mm	319835 27
Portabrocas macizo VARIA VX3 ∅ de sujeción D1 6 mm	319823 6
Portabrocas macizo VARIA VX3 ∅ de sujeción D1 25 mm	319823 25
Portabrocas macizo VARIA VX3 ∅ de sujeción D1 8 mm	319823 8
Portabrocas macizo VARIA VX3 ∅ de sujeción D1 16 mm	319823 16
Asiento para pinzas portapiezas VARIA VX3 Para pinzas de sujeción ER 16 ER	319802 16
Portabrocas macizo VARIA VX3 ∅ de sujeción D1 20 mm	319823 20
Portabrocas macizo VARIA VX3 ∅ de sujeción D1 12 mm	319823 12
Asiento para pinzas portapiezas VARIA VX3 Para pinzas de sujeción ER 32 ER	319802 32
Asiento para pinzas portapiezas VARIA VX3 Para pinzas de sujeción ER 20 ER	319802 20