Lijadora excéntrica neumática, Tipo: X61V

Datos de pedido

Número de pedido	079656 X61V
GTIN	616026000346
Clase de artículo	03R

Descripción

Ejecución:
##Rectificadora excéntrica de alto rendimiento con plato lijador provisto de cierre por adherencia de uretano. **Utilización cómoda** gracias a la carcasa de composite de peso reducido y el apoyo de la mano ergonómico. **Accionamiento neumático resistente, de marcha suave** y de **vibración baja**, con cilindro de acero, nivel sonoro bajo.
Lijadora excéntrica Dynorbital-Spirit (152 mm) para aspiración central. Amoladora excéntrica de la serie **EXTREME**. Muy ergonómica y **potente**. Con 5 mm de carrera. Conexión para **aspiración externa**.
Suministro:
Incluye las boquillas necesarias.
Nota:
Muelas abrasivas con adherencia, ver n.° 567775 o n.° 567901.
Encontrará platos lijadores con adherencia DynaMaze para n.º 079655 y 079656 tam. X61V y tam. 58436 en el n.º 567872 tam. 150.

Descripción técnica

∅ de plato lijador	150 mm
Peso	0,9 kg

Velocidad de giro máxima	12000 min^{-1}
Vibraciones máximas según EN	8,78 m/s^2
Nivel sonoro de funcionamiento	75 dB(A)
Quality Dress	Extreme 150 mm
Tipo de aspiración	Externo
Demanda de aire máxima	538 l/min
Carrera	5 mm
Tipo de producto	Lijadora excéntrica

Accesorios

Muela abrasiva con Cierre por adherencia, con papel (A)Con 6 + 1 agujeros Tamaño de grano 120	567775 120
Muela abrasiva con Cierre por adherencia, con papel (A)Con 6 + 1 agujeros Tamaño de grano 240	567775 240
Muela abrasiva con Cierre por adherencia, con papel (A)Con 6 + 1 agujeros Tamaño de grano 320	567775 320
Plato lijador con adherencia de PUDynaMaze ∅ exterior 150 mm	567872 150
Muela abrasiva con Cierre por adherencia, con papel (A)Con 6 + 1 agujeros Tamaño de grano 180	567775 180
Muela abrasiva con Cierre por adherencia, con papel (A)Con 6 + 1 agujeros Tamaño de grano 60	567775 60
Muela abrasiva con Cierre por adherencia, con papel (A)Con 6 + 1 agujeros Tamaño de grano 600	567775 600
Muela abrasiva con Cierre por adherencia, con papel (A)Con 6 + 1 agujeros Tamaño de grano 400	567775 400
Muela abrasiva con Cierre por adherencia, con papel (A)Con 6 + 1 agujeros Tamaño de grano 800	567775 800
Muela abrasiva con Cierre por adherencia, con papel (A)Con 6 + 1 agujeros Tamaño de grano 40	567775 40
	567775 80

Muela abrasiva con Cierre por adherencia, con papel
(A)Con 6 + 1 agujeros Tamaño de grano 80