HOLEX

Pieza de unión con acoplamiento rápido 45° orientable, Tipo: 4/4

Datos de pedido

Número de pedido	676870 4/4
GTIN	4045197880703
Clase de artículo	62F

Descripción

Aplicación:
Para la unión de puntas con herramientas de accionamiento o destornilladores, que tengan un rectángulo impulsor de 1/4, 3/8 o 1/2 pulgada.
Con anillo elástico y acoplamiento de cambio rápido. Pieza de unión 45° orientable para llevar a las zonas de difícil acceso.
Cuadrado de accionamiento: 1/4 pul
Longitud total: 40 mm
Salida hexagonal: C 6,3 (1/4 pulgadas)

Descripción técnica

Salida hexagonal	C 6,3 (1/4 pulgadas)
Cuadrado de accionamiento	1/4 pul
Longitud total	40 mm
Asiento para puntas	D 6,3
Tipo de producto	Soporte para puntas