Protector auditivo de cápsula, dependiente del nivel Peltor™ WS™ LiteCom PRO III, Tipo:

Datos de pedido

Número de pedido	097799
GTIN	7318640063310
Clase de artículo	04A

Descripción

Ejecución:
Protección auditiva de alto rendimiento dependiente del nivel, con sistema de intercomunicación analógico y digital integrado y preprogramado. 16 canales (PMR analógico), 16 canales (PMR digital). La funcionalidad Bluetooth® multipoint permite la conexión directa con teléfonos móviles, de modo que se pueden aceptar, realizar, y finalizar llamadas telefónicas sin interrumpir el trabajo. El **micrófono de voz estanco al agua y con supresión de ruidos** ofrece la transmisión controlada por voz (VOX) para el funcionamiento con manos libres en entornos ruidosos. El headset dispone de una batería de iones de litio **recargable**.
SNR = 33 dB (H = 34 dB, M = 31 dB, L = 25 dB).
Aplicación:
Para la comunicación en entornos ruidosos y exigentes.
Norma:
EN 352-4; EN 352-6
Suministro:
Incluye batería, cargador, set de higiene adicional y protector para el micrófono.
Nota:
Juegos de higiene en n.° 097767 tam. HY83
Valor SNR (coeficiente de aislamiento): 34 dB(A)

Duración de funcionamiento: 20 h
Peso: 464 g

Descripción técnica

Duración de funcionamiento	20 h
Valor SNR (coeficiente de aislamiento)	34 dB(A)
Serie	Peltor™ LiteCom
Peso	464 g
Tipo de producto	Protector auditivo de cápsula