Garant

Mini-sierra de arco Mango ergonómico

Datos de pedido

Número de pedido	581196
GTIN	4045197882370
Clase de artículo	58Z

Descripción

Ejecución:
Compacta sierra de arco con **mango ergonómico** para **trabajo a prueba de fatiga** en posiciones de difícil acceso. La forma dinámica garantiza un **flujo de fuerza ideal** y proporciona más control en la hoja de sierra. Tensión de la hoja en continuo a través de tuerca moleteada. Longitud de la hoja 200 mm.
La sierra de arco con su llamativo arco de sierra se caracteriza por las hojas de sierra sujetas en el arco en forma de U. La limitación de la profundidad de corte de las sierras de arco manuales representa la distancia hasta el arco. Con esta forma de asiento se pueden utilizar hojas de sierra especialmente delgadas, que podrían doblarse en otras formas de sierra en caso de un movimiento de corte por ambos lados que no represente una tracción. Gracias a las delgadas hojas de sierra manual se reduce el trabajo de arranque de viruta debido al reducido ancho de corte que se ha de mecanizar. De este modo, este tipo de sierra representa el estándar clásico en las sierras manuales en el procesamiento de metales.
Suministro:
Incluye **hoja de sierra universal** para metal, aluminio, madera y plástico.

Descripción técnica

Longitud total	310 mm
Longitud hoja	200 mm
Tipo de producto	Sierra curva

Accesorios

Juego hojas de sierra 12 unidades “PUK” universal (210)25 dientes / pulgada	581280