Cinta abrasiva de corindón de circonio (ZA) ZK713T, 12×520 mm, Tamaño de grano: 40

Datos de pedido

Número de pedido	558256 40
GTIN	4018875330340
Clase de artículo	56V

Descripción

Ejecución:
Cinta abrasiva de alto rendimiento con **corindón de circonio (ZA)** para una elevada eliminación. **El autoafilado continuo** permite, en comparación con el corindón normal, una **vida útil más prolongada** con **rendimiento de corte superior** y calidad de superficie invariable.
Tejido T (robusto-flexible) con **flexión especial** para mecanizar también radios estrechos en máquinas guiadas con la mano.
Aplicación:
Para mecanizado de todos los **aceros y aleaciones de acero, hierros colados**, así como mat. no ferrosos.
Nota:
A petición se pueden suministrar otros granulados, calidades y dimensiones, según las cantidades mínimas ofrecidas por el fabricante. Si no se indica en el pedido, el suministro se realiza en combinación con la cinta estándar. Encontrará cintas abrasivas para satinadoras en el n.º 568526 y ss.

Descripción técnica

Tamaño de grano	40
Serie	Dentado ZK713T
Símbolo de medio abrasivo	ZA
Proporción de hierro, azufre y cloro	< 0,1 %
Anchura cinta abrasiva	12 mm
Cinta abrasiva longitud	520 mm
Atributo del nombre de producto	12×520 mm
Tipo de producto	Cinta abrasiva

Datos de usuario

	Uso	V_c	Código ISO
Alu Mg	adecuado con restricciones	35-40 m/s	
Acero < 900 N/mm²	adecuado	32-38 m/s	P
Acero < 1400 N/mm²	adecuado	20-25 m/s	P
Acero < 55 HRC	adecuado	32-38 m/s	H
Acero < 60 HRC	adecuado	25-30 m/s	H
Acero < 67 HRC	adecuado	20-25 m/s	H
INOX	adecuado	18-30 m/s	
Ti	adecuado	10-20 m/s	
GG(G)	adecuado	30-45 m/s	K
Madera	adecuado	23-26 m/s	
seco	adecuado		