PFERD

Lima para carrocerías 350 × 36 × 4,7 mm, Dentado: 3

Datos de pedido

Número de pedido	519200 3
GTIN	4007220016251
Clase de artículo	53B

Descripción

Ejecución:
Con filos por los dos lados, fresadas radialmente de pieza llena; caras superiores **abombadas**, lo que **evita arañazos** por los bordes de la lima en la pieza de trabajo. La forma especial de los filos y el ángulo de desprendimiento positivo garantizan una capacidad de limado elevada.
Bombeado, picado por dos lados.
Aplicación:
Mecanizado de chapa de todo tipo, sobre todo en la **fabricación de automóviles** y **carrocerías** y en **reparaciones. Con estas limas de carrocerías se consiguen superficies lisas sin estrías, que se pueden pintar sin pulir.**

Descripción técnica

Distancia entre filos aprox.	2,2 mm
Grado de finura	fino
Dentado	3
Sección transversal	36×4,7 mm
Longitud total	350 mm
Tipo de producto	Lima carrocería

Accesorios

Cardas Longitud de corte L3× ancho L1 80X20 mm	576000 80X20

Soporte de hoja regulable para lima de carrocerías 350 mm Tipo KFH350	519215 KFH350
Cardas Longitud de corte L3× ancho L1 100X25 mm	576000 100X25
Cardas Longitud de corte L3× ancho L1 115X40 mm	576000 115X40