Limas tipo aguja de precisión Juego de 6 piezas, Longitud total mm / Corte suizo: 140/1

Datos de pedido

Número de pedido	527650 140/1
GTIN	613548181072
Clase de artículo	53B

Descripción

Ejecución:
Las limas tipo aguja de precisión suiza cumplen las máximas exigencias en cuanto a precisión de forma, precisión de picado, capacidad de limado y vida útil. Longitud de corte = $^{1}/_{2}$ longitud de la lima. Fabricada de acero especial para limas de precisión con una elevada resistencia al desgaste (65 - 66 HRC). Formas ajustadas con precisión, ángulo de corte especial y una gran selección de cortes. Capacidad de limado alta.
Para el mango de sujeción véase el n.º 519700.
Norma:
SH = Schweizer Hieb; DH = Deutscher Hieb.
Contenido:
1 ud. de cada
forma 1; 3; 4; 5; 6; 10
Suministro:
En bolsa de plástico.
Nota:
Ver también limas de precisión Habilis n.º 527050 – 527070.

Descripción técnica

Corte suizo	1
Longitud total	140 mm
Tipo de producto	Lima tipo aguja de precisión

Datos de usuario

	Uso	V_c	Código ISO
Alu Mg	adecuado		
Acero < 900 N/mm²	adecuado		
Acero < 1400 N/mm²	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado		
Acero < 67 HRC	adecuado con restricciones		
INOX	adecuado		
Ti	adecuado con restricciones		
GG(G)	adecuado		
CuZn	adecuado		
Plástico, PRFV	adecuado		
Madera	adecuado		
Uni	adecuado con restricciones		

Accesorios

Mango de sujeción rápidapara limas tipo aguja Tipo 3	519700 3
Mango de sujeción rápidapara limas tipo aguja Tipo 2	519700 2