Espiga de verificación individual Clase de tolerancia 1, Tipo: 1

Datos de pedido

Número de pedido	483940 1
GTIN	2050001056894
Clase de artículo	48A

Descripción

Ejecución:
Espigas de verificación de acero aleado para herramientas 60 ± 2 HRC. Espiga: templada, revenida, rectificada y lapeada. Mango: indicación de ∅ grabada.
Nota:
Indicar en el pedido como **información adicional el ∅ deseado**, p. ej., n.° 483940 tam. 2, **0,35**.

Descripción técnica

Altura de paso	0,01 mm
Longitud total	53 mm
Longitud de comprobación	33 mm
medida nominal	0,2 - 0,29 mm
Calibración	L5
Norma	DIN 2269
Clase de tolerancia	1
Dureza	60 ±2 HRC
Material	Acero para herramientas aleado
Tipo de producto	Espiga de verificación

Servicios

CalibraciónEspiga de verificación ∅ máximo 20	028240 20
	028260 20

Calibración DAkkSEspiga de verificación ∅ máximo 20