vallorbe

Limas tipo aguja de precisión VALTITAN Juego de 6 piezas, Longitud total mm / Corte suizo: 180/0

Datos de pedido

Número de pedido	527660 180/0
GTIN	613548045770
Clase de artículo	53B

Descripción

Ejecución:
Lima tipo aguja de alto rendimiento con resistencia al desgaste extremadamente alta. Dureza de la superficie **1200 HV.** La forma especial de los dientes evita el embotamiento de las limas con las limaduras, de forma que es posible la limpieza sin gran esfuerzo por simple golpeo (sobre madera).
Norma:
SH = Schweizer Hieb; DH = Deutscher Hieb.
Suministro:
En bolsa de plástico. 1 lima de cada una de las formas plana paralela, semirredonda, redonda, cuadrada, triangular y barrette.

Descripción técnica

Longitud total	180 mm
Corte suizo	0
Tipo de producto	Lima tipo aguja de precisión

Datos de usuario

	Uso	V_c	Código ISO
Alu Mg	adecuado		

Acero < 900 N/mm²	adecuado
Acero < 1400 N/mm²	adecuado
Acero < 55 HRC	adecuado
Acero < 60 HRC	adecuado
Acero < 67 HRC	adecuado
INOX	adecuado
Ti	adecuado
GG(G)	adecuado
CuZn	adecuado
Plástico, PRFV	adecuado
Madera	adecuado
Uni	adecuado

Accesorios

Mango de sujeción rápidapara limas tipo aguja Tipo 3	519700 3
Mango de sujeción rápidapara limas tipo aguja Tipo 2	519700 2